








UAB "LAUDATA"
KLAUSOS APARATŲ KATALOGAS

<p>Mosaic 10 M E1</p> <p>Mosaic 10 P E1</p>  <p>www.rexton.com</p>	<p>Signalų apdorojimas kanalais – 12.</p> <p>Garsumo apdorojimas kanalais – 6.</p> <p>Programų skaičius – 4.</p> <p>Triukšmų valdymas.</p> <p>Automatinis kryptinis mikrofonas.</p> <p>Gali būti fiksuotas kryptinis mikrofonas.</p> <p>Automatinis situacijų valdymas, reguliuojant du aparatus.</p> <p>Nano apsauga.</p>
<p>Mosaic 10 HP E1</p>  <p>www.rexton.com</p>	<p>Signalų apdorojimas kanalais – 12.</p> <p>Garsumo apdorojimas kanalais – 6.</p> <p>Programų skaičius – 4.</p> <p>Triukšmų valdymas.</p> <p>Automatinis kryptinis mikrofonas.</p> <p>Gali būti fiksuotas kryptinis mikrofonas.</p> <p>Automatinis situacijų valdymas, reguliuojant du aparatus.</p> <p>Nano apsauga.</p>
<p>Mosaic 20 M E1</p> <p>Mosaic 20 P E1</p>  <p>www.rexton.com</p>	<p>Signalų apdorojimas kanalais – 16.</p> <p>Garsumo apdorojimas kanalais – 8.</p> <p>Apsauga nuo drėgmės IP67.</p> <p>Sinchronizacija "Wireless".</p> <p>Abipusis valdymas (programų ir garsumo keitimas).</p> <p>Programų skaičius – 4.</p> <p>Balso valdymas.</p> <p>Adaptivus kryptinis mikrofonas.</p> <p>Išmanus valdymas per programėlę „App“, valdiklį</p>

	<p>„SmartKey“.</p> <p>Valdomas išmaniaisiais telefonais.</p>
<p>Mosaic HP 20 E1</p>  <p>www.rexton.com</p>	<p>Signalų apdorojimas kanalais – 16.</p> <p>Garsumo apdorojimas kanalais – 8.</p> <p>Apsauga nuo drėgmės IP67.</p> <p>Sinchronizacija “Wireless”.</p> <p>Abipusis valdymas (programų ir garsumo keitimas).</p> <p>Programų skaičius – 4.</p> <p>Balso valdymas.</p> <p>Adaptyvus kryptinis mikrofonas.</p> <p>Išmanus valdymas per programėlę „App“, valdiklį „SmartKey“.</p> <p>Valdomas išmaniaisiais telefonais.</p>
<p>Mosaic 30 S E1</p> <p>Mosaic 30 M E1</p> <p>Mosaic 30 P E1</p>  <p>www.rexton.com</p>	<p>Signalų apdorojimas kanalais – 16.</p> <p>Garsumo apdorojimas kanalais – 8.</p> <p>Apsauga nuo drėgmės IP67.</p> <p>Sinchronizacija “Wireless”.</p> <p>Abipusis valdymas (programų ir garsumo keitimas).</p> <p>Programų skaičius – 4.</p> <p>Balso valdymas.</p> <p>Daugiakanalinis adaptyvus kryptinis mikrofonas.</p> <p>Tinnitus funkcija.</p> <p>Triukšmų nuslopinimas vėjuje.</p> <p>Išmanus valdymas per programėlę „App“, valdiklį „SmartKey“.</p> <p>Valdomas išmaniaisiais telefonais.</p>
<p>Mosaic HP 30 E1</p>	<p>Abipusis valdymas (programų ir garsumo keitimas).</p> <p>Programų skaičius – 4.</p> <p>Balso valdymas.</p> <p>Daugiakanalinis adaptyvus kryptinis mikrofonas.</p> <p>Tinnitus funkcija.</p>

 <p>www.rexton.com</p>	<p>Triukšmų nuslopinimas vėjuje.</p> <p>Išmanus valdymas per programėlę „App“, valdiklį „SmartKey“.</p> <p>Valdomas išmaniaisiais telefonais.</p>
<p>Mosaic HP 6C 40</p>  <p>www.rexton.com</p>	<p>Signalų apdorojimas kanalais – 24.</p> <p>Garsumo apdorojimas kanalais – 12.</p> <p>Apsauga nuo drėgmės IP67.</p> <p>Sinchronizacija “Wireless”.</p> <p>Abipusis valdymas (programų ir garsumo keitimas).</p> <p>Programų skaičius – 6.</p> <p>Balso valdymas.</p> <p>Multikanalinis adaptyvus kryptinis mikrofonas.</p> <p>Automatinis ir fiksuotas kryptinis mikrofonas.</p> <p>Išmanus valdymas per programėlę „App“, valdiklį „SmartKey“.</p> <p>Valdomas išmaniaisiais telefonais.</p>
<p>Emerald 30 E1</p>  <p>www.rexton.com</p>	<p>Signalų apdorojimas kanalais – 16.</p> <p>Garsumo apdorojimas kanalais – 8.</p> <p>Apsauga nuo drėgmės IP67.</p> <p>Sinchronizacija “Wireless”.</p> <p>Abipusis valdymas (programų ir garsumo keitimas).</p> <p>Programų skaičius – 4.</p> <p>Balso valdymas.</p> <p>Multikanalinis adaptyvus kryptinis mikrofonas.</p> <p>Fiksuotas ir mišrus kryptinis mikrofonas.</p> <p>Išplėstinė dažnių kompresija.</p> <p>Tinnitus funkcija.</p>
<p>Emerald 40 8c</p>	<p>Signalų apdorojimas kanalais – 24.</p>

 <p>www.rexton.com</p>	<p>Garsumo apdorojimas kanalais – 12.</p> <p>Apsauga nuo drėgmės IP68.</p> <p>Sinchronizacija “Wireless”.</p> <p>Abipusis valdymas (programų ir garsumo keitimas).</p> <p>Programų skaičius – 6.</p> <p>Balso valdymas.</p> <p>Multikanalinis adaptyvus kryptinis mikrofonas.</p> <p>Fiksuotas ir mišrus kryptinis mikrofonas.</p> <p>Išmanus automatinis švilpimo nuslopinimas.</p> <p>Išmanus valdymas per programėlę „App“, valdiklį „SmartKey“.</p>
<p>Emerald 60 8c</p>  <p>www.rexton.com</p>	<p>Signalų apdorojimas kanalais – 32.</p> <p>Garsumo apdorojimas kanalais – 16.</p> <p>Apsauga nuo drėgmės IP68.</p> <p>Sinchronizacija “Wireless”.</p> <p>Abipusis valdymas (programų ir garsumo keitimas).</p> <p>Programų skaičius – 6.</p> <p>Balso valdymas.</p> <p>Funkcija Focus 360.</p> <p>HD kryptingumas.</p> <p>Muzikos išryškinimas.</p> <p>Multikanalinis adaptyvus kryptinis mikrofonas.</p> <p>Fiksuotas ir mišrus kryptinis mikrofonas.</p> <p>Išmanus automatinis švilpimo nuslopinimas.</p> <p>Išmanus valdymas per programėlę „App“, valdiklį „SmartKey“.</p>
<p>Emerald 80 8c</p>	<p>Signalų apdorojimas kanalais – 48.</p> <p>Garsumo apdorojimas kanalais – 20.</p> <p>Apsauga nuo drėgmės IP68.</p> <p>Sinchronizacija “Wireless”.</p> <p>Abipusis valdymas (programų ir garsumo keitimas).</p>



www.rexton.com

Programų skaičius – 6.

Balso valdymas.

Funkcija Focus 360.

Funkcija Stereo ILock.

HD kryptingumas.

Muzikos išryškinimas.

Multikanalinis adaptyvus kryptinis mikrofonas.

Fiksuotas ir mišrus kryptinis mikrofonas.

Išmanus automatinis švilpimo nuslopinimas.

Išmanus valdymas per programėlę „App“, valdiklį „SmartKey“.

Valdomas išmaniaisiais telefonais.

Lewi S



audifon.com

Signalų apdorojimas kanalais – 16.

2.4 GHz bevielė technologija.

10 HD garsas.

Scenų aptikimas (šešios situacijos).

Binauralinė sinchronizacija.

Abipusis programų ir garsumo perjungimas.

Adaptyvus kryptingumas.

Automatinis garso aptikimas.

Keturios programos.

Vėjo triukšmų nuslopinimas.

Multikanalinis MPO reguliavimas.

Tinnitus modulis.

Išmanus valdymas per programėlę „App“.
Derinamas su pulteliu „multistreamer“.

Valdomas išmaniaisiais telefonais.

Lewi R



audifon.com

Signalų apdorojimas kanalais – 16.

2.4 GHz bevielė technologija.

10 HD garsas.

Scenų aptikimas (šešios situacijos).

Binauralinė sinchronizacija.

Abipusis programų ir garsumo perjungimas.

Adaptyvus kryptingumas.

Automatinis garso aptikimas.

Keturios programos.

Vėjo triukšmų nuslopinimas.

Multikanalinis MPO reguliavimas.

Tinnitus modulis.

Išmanus valdymas per programėlę „App“.

Derinamas su pulteliu „multistreamer“.

Valdomas išmaniaisiais telefonais.

Risa S



audifon.com

Signalų apdorojimas kanalais – 12.

2.4 GHz bevielė technologija.

10 HD garsas.

Scenų aptikimas (šešios situacijos).

Binauralinė sinchronizacija.

Abipusis programų ir garsumo perjungimas.

Adaptyvus kryptingumas.

Automatinis garso aptikimas.

Keturios programos.

Vėjo triukšmų nuslopinimas.



Multikanalinis MPO reguliavimas.




Tinnitus modulis.

Išmanus valdymas per programėlę „App“.



Derinamas su pulteliu „multisteamer“.



Valdomas išmaniaisiais telefonais.


<p>Risa R</p>  <p>audifon.com</p>	<p>Signalų apdorojimas kanalais – 12.</p> <p>2.4 GHz bevielė technologija.</p> <p>10 HD garsas.</p> <p>Scenų aptikimas (dvi situacijos, vėjuje, trukšme).</p> <p>Abipusis programų ir garsumo perjungimas.</p> <p>Adaptyvus kryptingumas.</p> <p>Automatinis garso aptikimas.</p> <p>Keturios programos.</p> <p>Multikanalinis MPO reguliavimas.</p> <p>Tinnitus modulis.</p> <p>Išmanus valdymas per programėlę „App“.</p> <p>Derinamas su pulteliu „multisteamer“.</p> <p>Valdomas išmaniaisiais telefonais.</p>
<p>Rega S</p> <p>Rega P</p>  <p>audifon.com</p>	<p>Signalų apdorojimas kanalais – 12.</p> <p>2.4 GHz bevielė technologija.</p> <p>10 HD garsas.</p> <p>Scenų aptikimas (dvi situacijos, vėjuje, trukšme).</p> <p>Abipusis programų ir garsumo perjungimas.</p> <p>Adaptyvus kryptingumas.</p> <p>Automatinis garso aptikimas.</p> <p>Keturios programos.</p> <p>Multikanalinis MPO reguliavimas.</p> <p>Tinnitus modulis.</p> <p>Išmanus valdymas per programėlę „App“.</p> <p>Derinamas su pulteliu „multisteamer“.</p> <p>Valdomas išmaniaisiais telefonais.</p>
<p>Rega R</p>	<p>Signalų apdorojimas kanalais – 18.</p> <p>10 HD garsas.</p> <p>Adaptyvus triukšmų nuslopinimas.</p> <p>Mašinų keliamo triukšmo nuslopinimas.</p> <p>Vėjo triukšmų nuslopinimas.</p>

 <p>audifon.com</p>	<p>Automatinis garso aptikimas. Keturiios programos. Multikanalinis MPO reguliavimas. Tinnitus modulis.</p>
<p>Kami S Kami P</p>  <p>audifon.com</p>	<p>Signalų apdorojimas kanalais – 12. 10 HD garsas. Adaptyvus triukšmų nuslopinimas. Mašinų keliamo triukšmo nuslopinimas. Vėjo triukšmų nuslopinimas. Automatinis garso aptikimas. Keturiios programos. Multikanalinis MPO reguliavimas. Tinnitus modulis.</p>
<p>Kami R</p>  <p>audifon.com</p>	<p>Signalų apdorojimas kanalais – 12. 10 HD garsas. Adaptyvus triukšmų nuslopinimas. Mašinų keliamo triukšmo nuslopinimas. Vėjo triukšmų nuslopinimas. Automatinis garso aptikimas. Keturiios programos. Multikanalinis MPO reguliavimas. Tinnitus modulis</p>
<p>Sino S sino P</p>	<p>Signalų apdorojimas kanalais – 9. 10 HD garsas.</p>

 <p>audifon.com</p>	<p>Adaptyvus triukšmų nuslopinimas.</p> <p>Automatinis garso aptikimas.</p> <p>Keturios programos.</p> <p>Multikanalinis MPO reguliavimas.</p> <p>Tinnitus modulis.</p>
<p>Sky B 50 M, P, SP, UP</p>  <p>phonak.com</p>	<p>Signalų apdorojimas kanalais – 12.</p> <p>Funkcija „AustoSense SKY QS“.</p> <p>Pokalbis telefonu automatiškai girdimas abiejose ausyse.</p> <p>Pašalinamas erzinantis aparatų švilpimas.</p> <p>Aidų nuslopinimas.</p> <p>Abipusis aparatų valdymas vienu paspaudimu.</p> <p>Funkcija „FlexControl“ (leidžia pritaikyti operacinę sistemą „AutoSense“ asmeniniams poreikiams).</p> <p>Funkcija „FlexVolume“ modeliuoja garso signalų stiprinimo kreivę atsižvelgdama į dažnius.</p> <p>Real Ear Sound funkcija.</p> <p>Funkcijos, pritaikančios geresniam girdėjimui, automobilyje, triukšmingoje garsioje aplinkoje, klausantis muzikos ir kt.</p> <p>Tiesiogiai taikoma su siųstuvu „Roger“.</p> <p>BroadbandBooster „BroadbandBooster“ yra nauja technologija, kurią pasitelkus vidutinio ir didelio garsumo plačiajuosčiai garsai geriau girdimi, nes neiškraipomi pasiekus maksimalų lygį.</p>
<p>Sky B 70 M, P, SP, UP</p>	<p>Signalų apdorojimas kanalais – 16.</p> <p>Vėjo slopinimo funkcija.</p> <p>Abipusis pokalbio telefonu girdėjimas abiejose ausyse.</p> <p>Pašalinamas erzinantis aparatų švilpimas.</p> <p>Aidų nuslopinimas.</p> <p>Abipusis aparatų valdymas vienu paspaudimu.</p>

 <p>phonak.com</p>	<p>„FlexControl“ leidžia pritaikyti operacinę sistemą „AutoSense“ asmeniniams poreikiams.</p> <p>Funkcija „FlexVolume“ (modeliuoja garso signalų stiprinimo kreivę atsižvelgdama į dažnius).</p> <p>Real Ear Sound funkcija.</p> <p>Funkcijos, pritaikančios geresniam girdėjimui, automobilyje, triukšmingoje garsioje aplinkoje, klausantis muzikos ir kt.</p> <p>Tiesiogiai taikoma su siūstuvu “Roger”.</p> <p>BroadbandBooster „BroadbandBooster“ yra nauja technologija, kurią pasitelkus vidutinio ir didelio garsumo plačiajuosčiai garsai geriau girdimi, nes neiškraipomi pasiekus maksimalų lygį.</p>
<p>Sky B 90 M, P, SP, UP</p>  <p>phonak.com</p>	<p>Signalų apdorojimas kanalais – 20.</p> <p>Vėjo slopinimo funkcija.</p> <p>Abipusis pokalbio telefonu girdėjimas abiejose ausyse.</p> <p>Pašalinamas erzinantis aparatų švilpimas.</p> <p>Aidų nuslopinimas.</p> <p>Abipusis aparatų valdymas vienu paspaudimu.</p> <p>„FlexControl“ leidžia pritaikyti operacinę sistemą „AutoSense“ asmeniniams poreikiams.</p> <p>Funkcija „FlexVolume“ (modeliuoja garso signalų stiprinimo kreivę atsižvelgdama į dažnius).</p> <p>Real Ear Sound funkcija.</p> <p>Funkcijos, pritaikančios geresniam girdėjimui, automobilyje, triukšmingoje garsioje aplinkoje, klausantis muzikos ir kt.</p> <p>Tiesiogiai taikoma su siūstuvu “Roger”.</p> <p>BroadbandBooster „BroadbandBooster“ yra nauja technologija, kurią pasitelkus vidutinio ir didelio garsumo plačiajuosčiai garsai geriau girdimi, nes neiškraipomi pasiekus maksimalų lygį. stiprinimo kreivę atsižvelgdama į dažnius.</p>
<p>Sky M 50 M, P, SP</p>	<p>Signalų apdorojimas kanalais – 12.</p> <p>Vėjo slopinimo funkcija.</p>

 <p>phonak.com</p>	<p>Abipusis pokalbio telefonu girdėjimas abiejose ausyse.</p> <p>Pašalinamas erzinantis aparatų švilpimas.</p> <p>Aidų nuslopinimas.</p> <p>Abipusis aparatų valdymas vienu paspaudimu.</p> <p>Aplinkos balansas.</p> <p>„FlexControl“ leidžia pritaikyti operacinę sistemą „AutoSense“ asmeniniams poreikiams.</p> <p>Funkcija „FlexVolume“ (modeliuoja garso signalų stiprinimo kreivę atsižvelgdama į dažnius).</p> <p>Real Ear Sound funkcija.</p> <p>Funkcijos, pritaikančios geresniam girdėjimui, automobilyje, triukšmingoje garsioje aplinkoje, klausantis muzikos ir kt.</p> <p>Valdymas per išmaniuosius įrenginius, valdiklį, TV priedą.</p> <p>Tiesiogiai taikoma su siūstuvu „Roger“.</p> <p>BroadbandBooster „BroadbandBooster“ yra nauja technologija, kurią pasitelkus vidutinio ir didelio garsumo plačiąjuosčiai garsai geriau girdimi, nes neiškraipomi pasiekus maksimalų lygį.</p>
<p>Sky M 70 M, P, SP</p> 	<p>Signalų apdorojimas kanalais – 16.</p> <p>Vėjo slopinimo funkcija.</p> <p>Abipusis pokalbio telefonu girdėjimas abiejose ausyse.</p> <p>Pašalinamas erzinantis aparatų švilpimas.</p> <p>Aidų nuslopinimas.</p> <p>Abipusis aparatų valdymas vienu paspaudimu.</p> <p>„FlexControl“ leidžia pritaikyti operacinę sistemą „AutoSense“ asmeniniams poreikiams.</p> <p>Aplinkos balansas.</p> <p>Funkcija „FlexVolume“ (modeliuoja garso signalų stiprinimo kreivę atsižvelgdama į dažnius).</p> <p>Real Ear Sound funkcija.</p> <p>Funkcijos, pritaikančios geresniam girdėjimui, automobilyje, triukšmingoje garsioje aplinkoje,</p>

<p>phonak.com</p>	<p>klausantis muzikos ir kt.</p> <p>Valdymas per išmaniuosius įrenginius, valdiklį, TV priedą.</p> <p>Tiesiogiai taikoma su siūstuvu "Roger".</p> <p>BroadbandBooster „BroadbandBooster“ yra nauja technologija, kurią pasitelkus vidutinio ir didelio garsumo plačiajuosčiai garsai geriau girdimi, nes neiškraipomi pasiekus maksimalų lygį.</p>
<p>Individualūs ausies įdėklai</p> 	<p>Individualūs ausies įdėklai gali būti gaminami iš minkštos arba kietos medžiagos.</p> <p>Medžiaga ir forma parenkama pagal paciento amžių, klausos sutrikimo laipsnį ir kitas individualias savybes.</p>